

豪昱

Holding®

磁力

銑刀

鑽頭


磨邊拋光鈍化機

Magnetic tools Honing edge Machine


創造刀具 再次完美

Made Tools Perfect Again

ツールを再び完璧に



END-MILL




DRILL



65%UP



HoningEdge



HDH-13

品質

創新

專利

www.holding.com.tw

專利產品

台灣專利：I651159.M557169.M563321.M574092.D191012.M387729.M384084.M375579.M581028

大陸專利：ZL201721691400.7 美國、歐盟、日本，另八項專利 核準中

仿冒必究

創造刀具 再次完美

Made Tools Perfect Again


ツールを再び完璧に

《特點》

- ▶ 利用創新專利磁場力量，導引磁性奈米超硬研磨粉，產生快速旋轉運動，研磨銑刀與鑽頭之刀刃與表面，高效率達到磨邊，拋光，研磨鈍化之效果。
- ▶ 解決現行端銑刀研磨機產生之刀具刃口微型崩口及鋸口，清除毛邊尖角，使舊刀再度圓滑平整、鋒利又堅固耐用。
- ▶ 刀口的圓化，去除刀口毛邊達到一致的倒圓加工。
- ▶ 刃口變很光滑，增加刀具壽命，減少崩刀，提高工件表面光潔度及面粗度，提高加工品質。
- ▶ 增加刀具使用壽命達65%以上。

《原理》

專利產品



《規格》

型 式	HDH-13 (END MILL & DRILL)
研磨功能	銑刀、鑽頭皆適用
研磨範圍	φ0.3~φ13mm (φ0.3mm~φ3mm 加裝輔助夾持器)
使用溫度範圍	0°C ~ 55°C
電源電壓	單相AC110V/220V 50/60HZ 50W
機器尺寸	212 x 215 x 257 (H)mm
包裝尺寸	265 x 315 x 315 (H)mm
機器重量	6.5KG
標準配件	• φ13mm 夾頭 ×2PCS • 磁粉補充瓶 ×4瓶 • 六角板手4mm ×1PCS • 清理毛刷 ×1PCS • 操作說明書、保險絲
特別配件	輔助夾持器 φ0.3mm ~ φ3mm

《標準配件》

▶ φ13mm 夾頭



▶ 磁粉補充瓶



▶ 清理毛刷




《特別配件》

▶ 輔助夾持器
φ0.3mm~φ3mm




《機器尺寸》



《操作說明》

STEP 1 將銑刀裝入夾頭內 STEP 2 銑刀設定長度 STEP 3 夾頭裝入研磨座內



• 夾頭下壓
• 開始旋轉
• 完成研磨

三十年的磁力控制應用技術與製造經驗

豪昱 Holding®

豪昱電子有限公司

HOLDING ELECTRONICS CO., LTD.

公司:40755台中市西屯區朝貴路31號

NO.31, CHAOGUEI RO., TAICHUNG 40755, TAIWAN

TEL:886-4-22511479, 22541893

FAX:886-4-22553626

E-mail:hd@holding.com.tw

LINE ID: holding0422511479

一廠:台中市西屯區黎明路二段781號

全系列產品通過歐規CE認證 · SGS · ROHS認證

專利產品 · 仿冒必究



SINCE 1983